



## socle de prise mural - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT



| Description de l'article             |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Référence                            | 112013                                        |
| EAN                                  | 4024941440677                                 |
| Groupe de produits                   | Socle de prise saillie INNOLINQ QUICK-CONNECT |
| Intensité                            | 16A                                           |
| Nombre de pôles                      | 3p                                            |
| Disposition des phases               | 2P+PE                                         |
| Emplacement du contact de protection | 6h                                            |
| Tension                              | 200 à 250V                                    |

| Description de l'article         |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                               |
| Indice de protection             |                                                                                                          |
| Code couleur                     | bleu                                                                                                     |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035, collet gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex          |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                      |
| Entrée de câble                  | 1xM25 en haut                                                                                            |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 102mm                                                                                                    |
| Largeur de l'appareil en mm      | 115mm                                                                                                    |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 152mm                                                                                                    |
| Dimensions du boîtier            |                                                                                                          |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                                |
| Contacts                         | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu                                       |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                    | Produit sans plomb, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut |



| Ampere Poles   | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| a              | 71   | 79   | 87   | 80   | 80   | 102  |
| b              | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  |
| e              | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| f              | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| g              | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |
| h              | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
| i              | 8,5  | 8,5  | 8,5  | 8,5  | 8,5  | 8,5  |
| k              | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| l              | M25  | M25  | M25  | M25  | M25  | M25  |
| x              | 152  | 154  | 153  | 166  | 166  | 166  |
| y              | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  |
| z              | 102  | 106  | 109  | 116  | 116  | 120  |
| Cond. mm² min. | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Cond. mm² max. | 4    | 4    | 4    | 10   | 10   | 10   |

