

UMJ45 8/8 K UP Cat.6+, UMJ45 8 K UP Cat.6+

Montageanweisung / Assembly Instruction



1 Lieferumfang / Scope of delivery
8/8

2 Sortiment Anschlussdosen
Assortment Outlets

8/8: UP/50 J00020K0416 perlweiß/pearl white RAL 1013
UP/50 J00020K0417 alpinweiß/alpine white
UP/0 J00020K0411 ohne Zentralplatte* without face plate*

8: UP/50 J00020K0455 perlweiß/pearl white RAL 1013
UP/50 J00020K0456 alpinweiß/alpine white
UP/0 J00020K0457 ohne Zentralplatte* without face plate*

i **Hinweis für Montage und Benutzung**
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC 60603-7-5.
Note for Installation and Use
Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC 60603-7-5.

3 Lieferumfang / Scope of delivery
8

4

Anschluss Connection		RJ45 PIN Nr. No
A	B	
W-G	W-O	1
G	O	2
W-O	W-G	3
BL	BL	4
W-BL	W-BL	5
O	G	6
W-BR	W-BR	7
BR	BR	8

5

min. 85 mm

Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen
do not untwist the pairs

6

Anschluss Connection		RJ45 PIN Nr. No
A	B	
W-G	W-O	1
G	O	2
W-O	W-G	3
BL	BL	4
W-BL	W-BL	5
O	G	6
W-BR	W-BR	7
BR	BR	8

7

Kabelbinder vorformen
preform cable tie

8

Adernpaare mit Hilfe der flexiblen Vorsortierung fixieren
fix pairs using the flexible presort part

9

10

Kabelzuführung in 8x45° Schritten möglich
Can be wired up in 8x45° steps

Adernpaare vorsortieren / presort pairs

11

12

LSA-Plus Werkzeug
LSA Plus tool
N01002A0001

UMJ45 8/8 K UP Cat.6+, UMJ45 8 K UP Cat.6+

Montageanweisung / Assembly Instruction



13

14 Universal-Geräteeinbauträger
universal mounting box H02010B0013

15 Drehmoment / Torque max 5Ncm
Philips Kreuzschlitz Größe 1
Philips Screw Size 1

Horizontaler Einbau / horizontal mounting

16 Vertikaler Einbau / vertical mounting

17 Drehmoment / Torque max 3Ncm
Philips Kreuzschlitz Größe 1
Philips Screw Size 1

1-fach Rahmen / single frame 80x80
B00004A0019 perlweiß / pearl white
B00004A0021 alpinweiß / alpine white

18 Optional Staubschutzklappen / Shutter
B00002A0014 alpinweiß / alpine white
B00002A0015 perlweiß / pearl white

19 Anwendungsbeispiel für Schalterprogramme / Application example for switching programs

* für Zentralplatten - Fremdfabrikate Schraube aus Gehäuseoberseite der UP/0-Bauform verwenden
* for face plates use screw from housing upper part

20 Drehmoment Torque max. 7Ncm
Philips Kreuzschlitz Größe 1/
Philips Screw Size 1

Optional:
Spreizkrallen mit Schraube / Claw with screw
H06000A0038 (1 Satz = 2 St. / 1 set = 2 pc.)

21 mit Spreizkrallen / with claw claps
J00020A0472
J00020A0473

Unterputz / Flush mounting

22 2-fach Rahmen / Cover frame, double 151x80
B00005A0007 perlweiß / pearl white
B00005A0009 alpinweiß / alpine white

Optional:
Zentralplatte mit Beschriftungsschild und Shutter/Face plate with marking label and shutter
F00020A0114 perlweiß/pearl white
F00020A0113 alpinweiß/alpine white

1-fach Rahmen / Cover frame, single 80x80
B00004A0019 perlweiß / pearl white
B00004A0021 alpinweiß / alpine white

23 Einbau in Gerätebecher für Unterflursystem
Installation in tank for subfloor system

Für Gerätebecher in Unterflur-system abschneidbar / cut off for use in subfloor system

24 Anschlussbelegungen
PIN assignments

Anschluss Connection		Anwendung / Application					
Farbcode Colour code T568	RJ45 PIN Nr. No	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	
W-G	W-O	1	•	•	•		
G	O	2	•	•	•		
W-O	W-G	3	•	•			
BL	BL	4		•		•	
W-BL	W-BL	5		•		•	
O	G	6	•	•			
W-BR	W-BR	7		•	•		
BR	BR	8		•	•		